

CABINES À LUMIÈRE MINIMATCHER

ERICHSEN

+33 (0)4 75 60 11 77
info@erichsen.fr

Lors d'une évaluation visuelle des couleurs, les cabines à lumière permettent une observation sous des sources lumineuses normalisées et stables.

Les cabines à lumière sont utilisées dans de nombreuses industries et applications où il y a un besoin de maintenir l'uniformité et la qualité de couleur, telles que produits de beauté, produits alimentaires, chaussures, meubles, encres, cuir, packaging, impression et textile.

Modèles Minimatcher

Ces cabines de petites dimensions, économiques, sont idéales pour les évaluations colorimétriques des petits échantillons au laboratoire ou en production. Elles sont revêtues d'une peinture intérieure grise Munsell N7. En option nous proposons un certificat d'étalonnage COFRAC.



OPTIONS



Support échantillons
angle de vue 45°



Insert noir mat pour
échantillons brillants



Support échantillons
angle de vue pivotant

CABINES À LUMIÈRE MINIMATCHER

ERICHSEN

+33 (0)4 75 60 11 77
info@erichsen.fr

Réf. de cde	Illuminants	Dimensions (mm)	Larg.	Haut.	Prof.
MM-2e/65	D65 / A / TL84	Dimensions ext.	520	460	340
		Aire d'observation	460	330	250
MM-2eUV/65	D65 / A / TL84 / UV	Dimensions ext.	520	460	340
		Aire d'observation	460	330	250
MM-1e/65	D65 / A / TL84	Dimensions ext.	670	480	420
		Aire d'observation	610	360	340
MM-1eUV/65	D65 / A / TL84 / UV	Dimensions ext.	670	480	420
		Aire d'observation	610	360	340

Mini Matcher 5 illuminants et avec compteur d'heures d'utilisation de l'illuminant D65 ou D50 et sélection instantanée de la source lumineuse

Réf. de cde	Illuminants	Dimensions (mm)	Larg.	Haut.	Prof.
MM-4e	D65 / A / TL83 / CWF / UV *	Dimensions ext.	670	480	480
		Aire d'observation	610	360	400
MM-2448e	D65 / A / TL83 / CWF / UV *	Dimensions ext.	1280	700	660
		Aire d'observation	1220	580	590

CONTACT

ERICHSEN

9 Cours Manuel de Falla Z.I. MOZART - 26000 Valence - FRANCE

+33 (0)4 75 60 11 77 - info@erichsen.fr - www.erichsen.fr